

Garant
Mandrin porte-fraises cylindrique, SA 50 A = 300, Ø mandrin d1: 40mm


Données de commande

N° commande	301147 40
GTIN	4045197926821
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Surface d'appui de collerette agrandie.

Exécution anti-vibratoire.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Description technique

Longueur mandrin de fraisage L ₄	28 mm
Ø mandrin d ₁	40 mm
Ø D ₂	89 mm
Longueur de col cote A	300 mm
Ø serrage D ₁	40 mm
Support	SA 50 A = 300

Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 μm
Méthode d'usinage	HPC
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins porte-fraises