


**Garant**
**WN.G 080408, Nuance: HU7305**


## Données de commande

N° commande	252070 HU7305
GTIN	4045197927743
Classe d'article	21G

## Description

WN.G 080408 HU7305 Nuance: HU7305

Brise-copeaux: AM

Tolérance: G

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 400 - 600 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	AM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	N
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	400 - 600 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance $f$	0,1 - 0,6 mm/tr

Nuance	HU7305
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	WNGG 080408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage