

Garant
CNMG 190624, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	250176 HB7140-1
GTIN	4045197927965
Classe d'article	21G

Description

CNMG 190624 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Brise-copeaux	Carbure
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	2,4 mm
Nuance	HB7140-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 190624
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage