

**Garant**
**CNMG 160612, Nuance: HB7140-1**


## Données de commande

N° commande	250170 HB7140-1
GTIN	4045197927903
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 160612 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 230 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min
Brise-copeaux	Carbure
Application principale	M
Rayon d'angle	1,2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7140-1
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage