

Garant
CNMG 160616, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	250338 HB7120-1
GTIN	4045197927996
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160616 HB7120-1 Nuance: HB7120-1
 Brise-copeaux: VG
 Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm
 Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Brise-copeaux	VG
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7120-1
Rayon d'angle	1,6 mm

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160616
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage