

**Garant**
**CNMM 190616, Nuance: HB7120-1**


### Données de commande

N° commande	250464 HB7120-1
GTIN	4045197928115
Classe d'article	21G

### Description

CNMM 190616 HB7120-1 Nuance: HB7120-1  
 Brise-copeaux: VR  
 Prof. coupe  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 210 m/min

### Description technique

Rayon d'angle	1,6 mm
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 210 m/min
Brise-copeaux	VR
Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr
Nuance	HB7120-1
Prof. coupe $a_p$	2 - 8 mm

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMM 190616
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage