

 Atlas Copco

## Boulonneuse pneumatique, Type: W2915



### Données de commande

N° commande	079171 W2915
GTIN	7322590051297
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le  $\emptyset$  intérieur de tuyau indiqué.

Puissante boulonneuse.

Evacuation de l'air par la poignée, réversibilité **droite / gauche**.

- **Puissant mécanisme de percussion à double marteau.**
- **Poids réduit et hautes performances.**
- **Corps ergonomique composite et poignée présentant une durée de vie élevée.**
- **Poignée ergonomique avec bonne isolation.**
- **Commutation droite/gauche à l'aide de deux boutons-poussoirs.**

#### Utilisation:

Convient pour une utilisation intensive.

#### Pièce(s) de rechange:

**Sélection de kits d'entretien:** les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

### Description technique

Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Niveau sonore	96 dB(A)
Référence fabricant	W2915
Plage de couples	200 - 800 Nm
Hauteur	186 mm
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M16
Forme	Pistolet
Profil d'entraînement du porte-outils	□
Vibrations maximales suivant EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	2 kg
Longueur	185 mm
Vitesse de rotation max.	7700 min <sup>-1</sup>
Rotation gauche/droite	oui
Quantité maximale d'air absorbé	1080 l/min
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Visseuses