

**Garant**
**CNMG 190616, Nuance: HB7140-1**


### Données de commande

N° commande	250341 HB7140-1
GTIN	4045197928023
Classe d'article	21G

### Description

CNMG 190616 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VG

 Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 210 m/min

### Description technique

Rayon d'angle	1,6 mm
Brise-copeaux	VG
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 6 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 210 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Application principale	M

Nuance	HB7140-1
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 190616
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage