

Garant
CNMG 190624, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	250343 HB7120-1
GTIN	4045197928030
Classe d'article	21G

Description

CNMG 190624 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Rayon d'angle	2,4 mm
Brise-copeaux	VG
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Nuance	HB7120-1
Application principale	M

Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 190624
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage