

**Garant**
**CNMG 190624, Nuance: HB7140-1**


### Données de commande

N° commande	250343 HB7140-1
GTIN	4045197928047
Classe d'article	21G

### Description

CNMG 190624 HB7140-1 Nuance: HB7140-1  
 Brise-copeaux: VG  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 210 m/min

### Description technique

Application principale	M
Nuance	HB7140-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 6 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Rayon d'angle	2,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 210 m/min

Brise-copeaux	VG
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 190624
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage