

Garant
DNMG 150412, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	250869 HB7140-1
GTIN	4045197928757
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150412 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VG

 Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 210 m/min

Description technique

Rayon d'angle	1,2 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Nuance	HB7140-1
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	VG
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 210 m/min

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Code ISO plaquette	DNMG 150412
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage