

**Garant****DNMG 150408, Nuance: HB7120-1**

## Données de commande

N° commande	250768 HB7120-1
GTIN	4045197928689
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 150408 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 260 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 m/min
Brise-copeaux	Carbure
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr

Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7120-1
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage