

Garant
DNMG 150408, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	250868 HB7120-1
GTIN	4045197928726
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150408 HB7120-1 Nuance: HB7120-1
 Brise-copeaux: VG
 Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm
 Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Application principale	M
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Nuance	HB7120-1
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Type d'outils	Carbure

Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	VG
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage