

Garant**Porte-outils à vis, droite, Dimension queue / carré: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	260000 25/12
GTIN	4045197929198
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	SCSCR/L 2525M12
Sous-plaquette	269005 6
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Taille de queue	25 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 5
Jeu de vis pour plaquettes	269028 20
Longueur de tête L ₁	27 mm
Taille plaquette	12 mm
Longueur totale L	151 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500