

**Garant****Chariot à poignée T1, Type: T14****Données de commande**

N° commande	918500 T14
GTIN	4045197612014
Classe d'article	91T

**Description****Exécution:**

Construction en acier soudé, plate-forme en **panneau dérivé du bois** avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.

Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

**Norme:**

**EN 1757-3**

**Accessoire(s):**

Panneau perforé 918580 en tôle réf. SP1. Non fourni.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre** argenté.

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Poids	27 kg
-------	-------

Hauteur plateau supérieur	853 mm
Largeur plateau	609 mm
Charge admissible	200 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur plateau inférieur	195 mm
Ø roue	125 mm
Hauteur	1019 mm
Norme	EN 1757-3
Type	T14
Matériau roue	Bandage en polyuréthane
Largeur	813 mm
Prof. plateau	459 mm
Profondeur	459 mm
Type de produit	Chariots à poignée

## Accessoires

Panneau perforé en tôle à visser Type SP1	918580 SP1
Porte-bloc pour chariot desserte	918581