

**Garant****Chariot desserte T5, Type: T54****Données de commande**

N° commande	918530 T54
GTIN	4045197611840
Classe d'article	91T

**Description****Exécution:**

2 plateaux.

Construction en acier soudé, plate-forme en **panneau dérivé du bois** avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.

Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

**Norme:**

**EN 1757-3**

**Accessoire(s):**

Plancher intermédiaire 918570; panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre** argenté.

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Largeur plateau	850 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Hauteur plateau supérieur	850 mm
Prof. plateau	500 mm
Charge admissible plateau supérieur	80 kg
Ø roue	125 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur	1020 mm
Matériau roue	Bandage en polyuréthane
Profondeur	509 mm
Type	T54
Largeur	980 mm
Poids	34 kg
Charge admissible max.	250 kg
Norme	EN 1757-3
Hauteur plateau inférieur	195 mm
Type de produit	Chariots dessertes

## Accessoires

Porte-bloc pour chariot desserte	918581
Panneau perforé en tôle à visser Type SP2	918580 SP2
Tiroir supplémentaire pour chariots dessertes Type 75	918556 75
Plancher intermédiaire pour chariots dessertes T5 et T7 à visser Prof. plateau 500 mm	918570 500