

Garant**Chariot desserte T5, Type: T56****Données de commande**

N° commande	918530 T56
GTIN	4045197611857
Classe d'article	91T

Description**Exécution:**

2 plateaux.

Construction en acier soudé, plate-forme en **panneau dérivé du bois** avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.

Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Norme:

EN 1757-3

Accessoire(s):

Plancher intermédiaire 918570; panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Largeur	1130 mm
Largeur plateau	1000 mm
Profondeur	609 mm
Matériau roue	Bandage en polyuréthane
Poids	42 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Norme	EN 1757-3
Type	T56
Ø roue	125 mm
Hauteur plateau inférieur	195 mm
Hauteur	1020 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur plateau supérieur	850 mm
Prof. plateau	600 mm
Charge admissible plateau supérieur	80 kg
Charge admissible max.	250 kg
Type de produit	Chariots dessertes

Accessoires

Panneau perforé en tôle à visser Type SP3	918580 SP3
Porte-bloc pour chariot desserte	918581
Plancher intermédiaire pour chariots dessertes T5 et T7 à visser Prof. plateau 600 mm	918570 600
Tiroir supplémentaire pour chariots dessertes Type 75	918556 75