

Garant**Chariot à poignée T1, Type: T12****Données de commande**

N° commande	918500 T12
GTIN	4045197612007
Classe d'article	91T

Description**Exécution:**

Construction en acier soudé, plate-forme en **panneau dérivé du bois** avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.

Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Type	T12
Poids	15 kg

Charge admissible	250 kg
Hauteur	900 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Hauteur plateau inférieur	195 mm
Norme	EN 1757-3
Largeur	860 mm
Largeur plateau	600 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Ø roue	125 mm
Matériau roue	Bandage en polyuréthane
Prof. plateau	500 mm
Profondeur	509 mm
Type de produit	Chariots à poignée