



Capteur de mesure «FMT», Couple maximal: 400Nm



Données de commande

N° commande	654350 400
GTIN	5060922233073
Classe d'article	66D

Description

Exécution:

- **Capteur statique avec câble (2 m) pour connexion directe à 654300 ou 654340 (reconnaissance automatique des données d'étalonnage).**
- **Fixation directe sur la table de travail à l'aide de 3 vis (non fournies).**

Livraison:

Avec certificat d'étalonnage à droite UKAS.

Jusqu'à la réf. 150 comprise, avec simulateur de vissage pour le contrôle des tournevis électriques et pneumatiques. Dans une valise robuste en plastique.

Remarque(s):

Ne convient pas pour les clés à chocs!

Description technique

Plage de mesure	20 - 400 Nm
Couple maximal	400 Nm
Emmanchement carré	1/2 pouce
Emmanchement carré	3/4 pouce
Etalonnage	O4
Sens de serrage	Serrage à droite

Précision de mesure du couple	±0,5 %
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit	Appareils de contrôle de couple

Services

Etalonnage DAkkS à droiteAppareil / capteur de contrôle de couple Type 1000	020130 1000
Etalonnage DAkkS des deux côtésAppareil / capteur de contrôle de couple Couple maximal 1000/2 Nm	020150 1000/2
Etalonnage à droiteAppareil / capteur de contrôle de couple Type 400	020120 400