


**Cylindre abrasif de finition (SiC), Ø 100×100 mm, Grain: 46****Données de commande**

N° commande	568485 46
GTIN	4027497488315
Classe d'article	53L

Description**Exécution:**

Cylindre abrasif élastique en polyuréthane (PU) avec insertion de grain abrasif SiC. Dimensions Ø **100×100 mm**, Ø alésage 19 mm avec double rainure de clavette.

Utilisation:

Pour le ponçage extérieur de rayures et la reprise de cordons de soudure. Produit un **ponçage long brillant**. Durée de vie très élevée, stabilité des arêtes.

Egalement adapté pour l'affûtage avec un lubrifiant de pH neutre.

Description technique

Description du degré de dureté du liant	doux
Grain	46
Abréviation de l'abrasif	SiC
Ø manchon	100 mm
Largeur rouleau	100 mm
Attribut des noms de produit	Ø 100×100 mm
Vitesse de rotation recommandée	900 - 1200 min ⁻¹
Type de produit	Cylindres abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
Carbure (HM)	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
à sec	adaptée		