

Garant
Fraise carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 3 mm

Données de commande

N° commande	202268 3
GTIN	4045197930644
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Remarque(s):

Produit succédant à 202080.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 3

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 3

Longueur de coupe L_c : 8 mm

Longueur de col L_1 avec détalonnage: 15 mm

Ø de détalonnage D_1 : 2,8 mm

Longueur totale L: 57 mm

Ø queue D_s : 6 mm

Description technique

Ø queue D_s	6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,1 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,02 mm
Angle d'hélice	30 degré
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical

Nombre de dents Z	3
Ø de détalonnage D ₁	2,8 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Longueur de col L ₁ avec détalonnage	15 mm
Ø dents D _c	3 mm
Longueur totale L	57 mm
Avance f _z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,025 mm
Longueur de coupe L _c	8 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a _e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique