

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse à ébavurer fil INOX 0,35 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1:  
250X60mm****Données de commande**

N° commande	570510 250X60
GTIN	4017359248423
Classe d'article	57L

**Description****Exécution:**

Alésage 50,8 mm avec double rainure de clavette 13×7. Autres alésages disponibles.

**Fil d'INOX** ondulé et résistant.

**Utilisation:**

Pour tous les tourets courants. Durée de vie particulièrement élevée grâce au fil d'acier spécial. Idéales pour l'ébarbage efficace d'aciers plats, de profilés, de tubes en acier, de robinetteries, de pièces en plastique, etc.

**Remarque(s):**

Seules les pointes de garnissage agissent sur la pièce. Une pression trop forte n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance nécessaire et diminue la durée de vie de la brosse.

**Description technique**

Largeur brosse	58 mm
Vitesse de rotation max.	3600 min <sup>-1</sup>
Ø brosse D <sub>1</sub>	250 mm

Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	50 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX
Epaisseur des soies	0,35 mm
Machine motrice	Touret d'établi
Type de produit	Brosse circulaire