

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Brosse circulaire Fil d'acier 0,30 / 0,35 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 250X30mm



Données de commande

N° commande	570100 250X30
GTIN	4017359079966
Classe d'article	57L

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. **Garnissage dense**, précision de concentricité et résistance à l'usure élevées. Possibilité d'adaptation aux différents alésages grâce aux **bagues de réduction interchangeables** (fournies). Alésage avec double rainure de clavette.

Utilisation:

Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.
 Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc.

Description technique

Ø bague de réduction	12/12,7/16/20/22,2/25,4/30 mm
Longueur de garnissage H ₁	50 mm
Ø alésage agrandissable jusqu'à	80 mm
Ø brosse D ₁	250 mm
Vitesse de rotation max.	3600 min ⁻¹
Largeur brosse	25 mm

Ø alésage d ₁	50,8 mm
Type de produit	Brosse circulaire