

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire Fil d'acier 0,30 / 0,35 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 300X35mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 570100 300X35 |
| GTIN | 4017359005453 |
| Classe d'article | 57L |

Description**Exécution:**

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. **Garnissage dense**, précision de concentricité et résistance à l'usure élevées. Possibilité d'adaptation aux différents alésages grâce aux **bagues de réduction interchangeables** (fournies). Alésage avec double rainure de clavette.

Utilisation:

Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.
Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc.

Description technique

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Ø alésage agrandissable jusqu'à | 100 mm |
| Ø brosse D ₁ | 300 mm |
| Ø bague de réduction | 30 mm |
| Longueur de garnissage H ₁ | 60 mm |
| Vitesse de rotation max. | 3000 min ⁻¹ |
| Largeur brosse | 26 mm |

Ø alésage d₁

50,8 mm

Type de produit

Brosse circulaire