

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire torsades alternées, fil en INOX 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M: 115X22mm****Données de commande**

N° commande	571255 115X22
GTIN	4017359385845
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Brosse circulaire droite à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Torsades alternées (droite / gauche) pour une agressivité accrue lors des brossages difficiles.

Idéales pour une utilisation dans les coins et les arêtes, fonctionnement silencieux.

Pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	24 mm
Ø brosse D ₁	115 mm
Épaisseur des soies	0,5 mm
Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹

Nombre de torsades	20
Largeur de garnissage L ₁	14 mm
Ø alésage d ₁	22 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX
Type de produit	Brosse circulaire