

Garant
Fraise carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 6mm

Données de commande

N° commande	202305 6
GTIN	4045197931481
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

 Cotes similaires à **DIN 6527**.

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Remarque(s):
Produit succédant à 202210.
Description technique

Avance f_z pour le rainurage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	17 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Ø queue D_s	6 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur de coupe L_c	10 mm
Longueur totale L	54 mm
Type de queue	HB
Ø de détalonnage D_1	5,8 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Tolérance Ø nominal	e8
Angle d'hélice	45 degré

Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,05 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,1 mm
Ø dents D_c	6 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

av. arrosage min.	adaptée
à sec	moyennement adaptée
Air	adaptée