

Garant
Fraise carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 6,75 mm

Données de commande

N° commande	201307 6,75
GTIN	4045197930125
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

 Cotes similaires à **DIN 6527**.

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 2

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HE avec h6

Nombre de dents Z: 2

 Longueur de coupe L_c : 16 mm

 Longueur de col L_1 avec détalonnage: 27 mm

 Ø de détalonnage D_1 : 6,55 mm

Longueur totale L: 63 mm

 Ø queue D_s : 8 mm

Description technique

Ø dents D_c	6,75 mm
Nombre de dents Z	2
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,04 mm
Ø de détalonnage D_1	6,55 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,1 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	27 mm

Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Type de queue	HB
Queue	DIN 6535 HE avec h6
Tolérance Ø nominal	e8
Longueur totale L	63 mm
Angle d'hélice	30 degré
Ø queue D _s	8 mm
Avance f _z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,05 mm
Longueur de coupe L _c	16 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a _e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique