

**Garant**
**Fraise carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 12 mm**

**Données de commande**

N° commande	202268 12
GTIN	4045197930835
Classe d'article	11X

**Description**
**Exécution:**

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

**Remarque(s):**

**Produit succédant à 202080.**

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 3

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 3

Longueur de coupe  $L_c$ : 26 mm

Longueur de col  $L_1$  avec détalonnage: 38 mm

Ø de détalonnage  $D_1$ : 11,8 mm

Longueur totale L: 83 mm

Ø queue  $D_s$ : 12 mm

**Description technique**

Longueur totale L	83 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Angle d'hélice	30 degré
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical

Ø dents $D_c$	12 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	38 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,1 mm
Longueur de coupe $L_c$	26 mm
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Ø de détalonnage $D_1$	11,8 mm
Nombre de dents Z	3
Ø queue $D_s$	12 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique