



Outil de brunissage G, MK2, Ø D: 14mm



Données de commande

N° commande	291559 14
GTIN	4060491000817
Classe d'article	29F

Description

Exécution:

Pour l'utilisation sur machines CNC et tours, fraiseuses et perceuses conventionnelles.
Réglage en continu en μm (plage de réglage de $-0,05$ à $+0,1$ mm).

Avantage(s):

Spécialement conçu pour la fabrication en série. Productivité maximale obtenue par des **avances** de $0,05$ mm – $0,3$ mm **par rouleau.**

Qualité d'état de surface $R_z < 1 \mu\text{m}$ possible.

Le desserrage automatique au moment du retrait de l'outil évite d'endommager la surface galetée.

Utilisation:

- **Pour finition de surface mécanique.**
- **Pour l'usinage de tous les matériaux métalliques jusqu'à une résistance à la traction de 1400 N/mm^2 et une dureté de jusqu'à 45 HRC.**
- **Usinage par rotation à droite.**
- **Jusqu'à catégorie de tolérance IT8.**
- **Pour alésages jusqu'à $\varnothing 49$ mm.**

Remarque(s):

A partir de $\varnothing 10$ mm, disponible sur option avec arrosage interne.

Description technique

Ø nom. D	14 mm
Nombre de rouleaux	5
Ø queue D_s	35 mm
Plage de réglage	$-0,05 / +0,1$ mm

Longueur utile L _N	50 mm
Longueur de col L _A	128 mm
Type de tige fixation	MK2
Type de produit	Outil de brunissage