

Garant**Mandrins de perçage Type AD, SA 40, Plage de serrage: 1-16mm****Données de commande**

N° commande	301425 1-16
GTIN	4045197931795
Classe d'article	31B

Description**Exécution:**

Pour rotation à droite et à gauche.

Avec alésage Balluffchip/Rfid-Chip. Erreur de concentricité maximale $\leq 20 \mu\text{m}$.

Finition microsablée et rectifiée.

- **Exécution étroite.**
- **Apport de lubrifiant ciblé sur les outils avec arrosage interne.**
- **Couples de retenue optimum au niveau de l'outil.**

Livraison:

Avec **clé de serrage Torx®** et poignée transversale, **pour adhérence élevée.**

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Type	Étroit
Plage de serrage	1 - 16 mm
Clé de serrage Torx® de rechange 625220	TX25
Longueur de col cote A	80 mm
Ø ext. D	50 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	AD
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 20 μm
Couple de serrage maximal $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage