

Garant**Disque compact en nylon, Ø 125 mm, Comparaison grain: 150****Données de commande**

N° commande	566995 150
GTIN	4045197888822
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Non-tissé comprimé avec grain abrasif lié à la résine permettant **l'enlèvement de matière et la finition en une seule opération.**

Utilisation:

Pour le travail des surfaces et des arêtes sur des meuleuses d'angle (vitesse de rotation recommandée: 6000 min⁻¹). Modèle **semi-dur, agressivité accrue et résistance des arêtes.** Pour les travaux d'ébavurage généraux, enlèvement de matière facile et finition de surface lisse.

Vitesse de rotation maximale: 60 m/s

Ø alésage: 22,23 mm

Degré de finesse: Moyen

Degré de dureté: Moyen

Ø alésage: 22,23 mm

Exécution: 6 A med

Description technique

Ø disque	125 mm
Comparaison grain	150
Vitesse de rotation recommandée	6000 min ⁻¹

Ø alésage	22,23 mm
Degré de dureté	Moyen
Degré de finesse	Moyen
Exécution	6 A med
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Forme	Plat
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	60 m/s
Type de produit	Disque compact

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

