

fetra[®]
....**Chariot à poignée, Type: KF33****Données de commande**

N° commande	919805 KF33
GTIN	4017976011646
Classe d'article	96F

Description**Exécution:**

Tube d'acier soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Largeur	860 mm
Hauteur	875 mm
Poids	19 kg
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2

Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Hauteur plateau inférieur	195 mm
Matériau roue	TPE
Hauteur plateau supérieur	770 mm
Type	KF33
Ø roue	125 mm
Largeur plateau	600 mm
Charge admissible	250 kg
Norme	EN 1757-3
Prof. plateau	450 mm
Profondeur	450 mm
Charge admissible plateau supérieur	100 kg
Type de produit	Chariots à poignée