



Cliquet lourd 1/2" "Koloss" avec fonction marteau



Données de commande

N° commande	640250
GTIN	4013288144607
Classe d'article	63F

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Cliquet robuste avec tête en marteau forgée et carré traversant. Double denture pour angle de reprise de seulement 6°. Alésage à l'extrémité du manche pour rallonge ou broche de centrage et d'écartement.

Utilisation:

2 outils en 1 pour travaux de vissage / montage lourds, p. ex. dans la construction mécanique et navale, le montage d'échafaudages, la réparation, etc.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Livraison:

Cliquet avec embout protecteur en élastomère et étui de ceinture en nylon.

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Nombre de dents: 30

Description technique

Référence fabricant	8002 C Set
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Longueur totale	340 mm
Nombre de dents	30

Type de produit

Cliquets

Accessoires

Broche de centrage et d'écartement pour cliquet «Koloss»

640270

Rallonge 290 mm pour cliquet "Koloss"

640260