



Chariot fermé, Type: 1551



Données de commande

N° commande	919877 1551
GTIN	4017976015514
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Chariot fermé avec une paroi longitudinale **amovible**. Plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre, construction en acier soudé, 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Type	1551
Largeur	1180 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Poids	40 kg
Largeur plateau	1000 mm

Hauteur	990 mm
Charge admissible max.	600 kg
Hauteur plateau	270 mm
Ø roue	200 mm
Matériau roue	TPE
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Prof. plateau	600 mm
Profondeur	609 mm
Type de produit	Chariots fermés