

## Table élévatrice plate à ciseaux, Charge admissible kg / modèle: 1000/1



### Données de commande

N° commande	919991 1000/1
GTIN	4053981010991
Classe d'article	08Y

### Description

#### Exécution:

Entretoise robuste à ciseaux avec une plateforme en tôle d'acier lisse. Pour la montée et la descente progressive de charges, marchandises sur palettes, conteneurs grillagés et pour la compensation de niveau lors du chargement de machines. Utilisation sur sol industriel sans pose depuis fosse en raison de la structure très basse. Utilisation sûre et sans danger via bouton-poussoir avec les fonctions montée/descente en commande d'homme mort et arrêt d'urgence. Protection contre les surcharges par clapet de surpression intégré. Sécurité optimale en service et lors de la maintenance grâce à valve de protection intégrée et aux chandelles de maintenance. La rampe d'accès permet l'amenée de la table élévatrice avec un chariot de transport ou à fourche.

#### Norme:

**DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.**

#### Remarque(s):

- **Température ambiante: plage intérieure de 0 °C à 40 °C.**
- **Avant la mise en service, il convient de faire vérifier le montage et les raccordements électriques par un spécialiste.**
- **Vérifiez la qualité de votre sol par rapport au poids total de la table élévatrice.**

### Description technique

Largeur	1140 mm
Charge admissible	1000 kg
Poids	250 kg

Hauteur C	82 mm
Hauteur de montée H	760 mm
Durée de montée	18 s
Longueur L	1450 mm
Tension	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Table élévatrice à ciseaux