


Garant**CN. G 09T304, Nuance: HB7410-1**

Données de commande

N° commande	250150 HB7410-1
GTIN	4045197937483
Classe d'article	21G

Description

CN. G 09T304 HB7410-1 Nuance: HB7410-1

Brise-copeaux: TAM

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 90 m/min

Description technique

Nuance	HB7410-1
Application principale	Ti
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Brise-copeaux	TAM
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Continue

Classement finition/ébauche	Ebauche
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 90 m/min
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage