

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse pinceau torsadée Fil INOX, Ø brosse D1×épaisseur des soies:
28X0,50mm****Données de commande**

N° commande	574900 28X0,50
GTIN	4017359045763
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Fil spécial **torsadé** lisse, serti dans un manchon d'acier, Ø tige **6 mm**, densité de garnissage uniforme, résistance à l'usure très élevée.

Qualité de fil INOX 1.4401 (AISI 316). Corps du support avec revêtement en plastique pour l'usinage de l'acier

Utilisation:

Pour l'ébarbage, le décrassage et pour tous les brossages moyennement durs à durs. La **brosse s'ouvrant plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation, elle peut également être utilisée dans des espaces réduits**, p. ex. à l'intérieur de cylindres.

Description technique

Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Longueur de garnissage H ₁	28 mm
Épaisseur des soies	0,5 mm
Ø brosse D ₁	28 mm
Nombre de torsades	12
Ø queue D _s	6 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX

Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosse pinceau