

Garant
DN. G 110408, Nuance: HB7410-1


Données de commande

N° commande	250754 HB7410-1
GTIN	4045197937728
Classe d'article	21G

Description

DN. G 110408 HB7410-1 Nuance: HB7410-1
 Brise-copeaux: TAM
 Tolérance: G
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 90 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 90 m/min
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7410-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Application principale	Ti

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	TAM
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage