

Garant
APMX 16..12 TR, HB7515, Type: ST1400

Données de commande

N° commande	215746 ST1400
GTIN	4045197938176
Classe d'article	21A

Description
Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_{p_{max}} = 7 \text{ mm}$.

Epaisseur plan de travail: 5,76 mm

Avance f_z par dent: 0,14 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,14 mm
Type	ST1400
Code ISO plaquette	APMX 16..12 TR
Nuance	HB7515
Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	5,76 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	380 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	265 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	220 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	170 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	170 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		