

Garant
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 16/2mm

Données de commande

N° commande	212802 16/2
GTIN	4045197938909
Classe d'article	210

Description
Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	80 mm
Nombre de dents Z	2
Angle de plongée oblique α_{max}	3,73 degré
Longueur de col L_1	30 mm
Ø D_3	8 mm
Ø dents D_c	16 mm
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	6,13 mm
Ø queue D_s h6	16 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	30 mm
Plaquette adaptée	XOM.060310

Perçage par interpolation a_p	0,3 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	15 degré
Type de queue	Queue Weldon
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2