


**3M****Disque abrasif adhésif (A) Hookit 255P 15 perforations, Ø 150 mm, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	567565 80
GTIN	4046719191772
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Disques abrasifs adhésifs avec **support papier**. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce. Le dos du disque est pourvu de tissu auto-agrippant.

Disque abrasif auto-agrippant **Hookit 255P** à structure ouverte. Corindon (A) sur base de papier C. Idéal pour les matériaux présentant une tendance élevée à l'encrassement.

**Utilisation:**

Sur **ponceuses excentriques** avec plateau-support auto-agrippant, p. ex. 567990 (aspiration possible). **Produit universel** pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et plastiques, les systèmes de vernissage et le bois.

Vitesse de rotation maximale: 40 m/s

**Description technique**

Ø disque	150 mm
Référence fabricant	Hookit 255P
Grain	80
Abrasifs	Grain abrasif corindon (A)

Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 150 mm
Nombre de trous d'aspiration	15
Vitesse de rotation maximale	40 m/s

## Accessoires

Plateau-support PU perforé Filetage 5/16" et M8 Ø ext. 147 mm	567990 147
Plateau-support PU perforé Filetage 5/16" et M8 Ø ext. 150 mm	567887 150
Plateau-support PU Ø ext. 150 mm	567885 150