


**3M****Disque abrasif adhésif (A) Hookit 255P 15 perforations, Ø 150 mm, Grain: 240**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 567565 240    |
| GTIN             | 4046719191956 |
| Classe d'article | 53M           |

## Description

### Exécution:

Disques abrasifs adhésifs avec **support papier**. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce. Le dos du disque est pourvu de tissu auto-agrippant.

Disque abrasif auto-agrippant **Hookit 255P** à structure ouverte. Corindon (A) sur base de papier C. Idéal pour les matériaux présentant une tendance élevée à l'encrassement.

### Utilisation:

Sur **ponceuses excentriques** avec plateau-support auto-agrippant, p. ex. 567990 (aspiration possible). **Produit universel** pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et plastiques, les systèmes de vernissage et le bois.

Vitesse de rotation maximale: 40 m/s

## Description technique

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Ø disque            | 150 mm                     |
| Référence fabricant | Hookit 255P                |
| Grain               | 240                        |
| Abrasifs            | Grain abrasif corindon (A) |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Abréviation de l'abrasif              | A        |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 %  |
| Attribut des noms de produit          | Ø 150 mm |
| Nombre de trous d'aspiration          | 15       |
| Vitesse de rotation maximale          | 40 m/s   |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Plateau-support PU Ø ext. 150 mm                              | 567885 150 |
| Plateau-support PU perforé Filetage 5/16" et M8 Ø ext. 150 mm | 567887 150 |
| Plateau-support PU perforé Filetage 5/16" et M8 Ø ext. 147 mm | 567990 147 |