

Garant**Fraise grande avance GARANT Power Q, avec filetage, Ø D / nombre de dents
Z: 30/3mm****Données de commande**

N° commande	212809 30/3
GTIN	4045197939166
Classe d'article	210

Description**Pièce(s) de rechange:**

Jeu de vis pour plaquettes 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

En cas d'utilisation de rallonges, toujours travailler avec l'arrosage interne.

Description technique

Ø D ₂	29 mm
Angle de plongée oblique α _{max}	2,23 degré
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	15,43 mm
Nombre de dents Z	3
Ø D ₁ h6	17 mm
Plaquette adaptée	XDM.090416
Perçage par interpolation a _p	1 mm
Longueur totale L _{tot}	47 mm

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	58 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
\varnothing dents D_c	30 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Filetage attachement M	M16
Série	Power Q
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP