

Garant

Fraise grande avance GARANT Power Q, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 52/4mm



Données de commande

N° commande	212817 52/4
GTIN	4045197939371
Classe d'article	210

Description

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Nombre de dents Z	4
Plaquette adaptée	XDM.120516
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	32,34 mm
Ø dents D_c	52 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	1,42 degré
Perçage par interpolation Ø D_{max}	102 mm

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	88 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
\varnothing fixation	22 mm
Perçage par interpolation a_p	1,5 mm
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Arrosage interne	oui
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	11 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0