



Monture de scie à métaux 317 avec lame bimétal 24 dents



Données de commande

N° commande	580700
GTIN	7311518240936
Classe d'article	58Z

Description

Exécution:

Monture de scie à métaux robuste **avec tension de lame 750 N (75 kp) max.** et maniement confortable. Autre mode de fixation de la lame à 90° pour coupes affleurées. Longueur totale 425 mm.

La scie à archet avec son importante monture se caractérise par les lames serrées dans l'archet en u. La limitation de la profondeur de coupe des scies à archet constitue l'écart par rapport à l'arceau. Ce type d'attachement permet d'utiliser des lames de scie particulièrement fines, qui se fendraient en d'autres formes de scie en cas de mouvement de coupe non étiré ou des deux côtés. Grâce aux lames de scie à main fines, le travail d'usinage est réduit grâce à la largeur de coupe réduite. Ce type de scie constitue ainsi la norme classique pour les scies à main dans l'usinage du métal.

Livraison:

Avec lame de scie à main bimétal SANDFLEX® 582900.

Description technique

Dents / pouce	24
Longueur lame	300 mm
Type de produit	Monture de scie à métaux

Accessoires

Lame de scie à mainSANDFLEX®, bimétal	582850
Lame de scie à mainSANDFLEX®, bimétal	582920
Lame de scie à mainSANDFLEX®, bimétal	582900