

**Garant**

## Lame de scie à main bimétal progressif



### Données de commande

N° commande	582500
GTIN	4045197699183
Classe d'article	51S

### Description

#### Exécution:

**Lames hautes performances** avec capacité de coupe maximale et longue durée de vie. En **bimétal** = dents en HSS, trempées, dos en acier à ressorts très souple. **Incassables – Sécurité sur le lieu de travail!**

En **bimétal** avec **denture progressive 32 – 24 – 18 dents**. Entame aisée, pas d'ondulation pour les matériaux minces (32 dents), grande capacité d'enlèvement de copeaux grâce au pas grossier (18 dents), **utilisation universelle**, longue durée de vie et très économiques.

Dimensions: 300×13×0,65 mm.

#### Remarque(s):

Lames de scie machine, voir codes art. 171000 / 171150.

Longueur lame: 300 mm

Dents / pouce: 32 – 24 – 18

### Description technique

Dents / pouce	32 – 24 – 18
Epaisseur de lame	0,65 mm
Longueur lame	300 mm
Hauteur de lame	13 mm
Type de produit	Lame de scie à arc