

**Garant****Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas large, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 25/3mm****Données de commande**

N° commande	215960 25/3
GTIN	4045197939951
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.

Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8 IP**.

**Description technique**

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	8 mm
Ø dents $D_c$	25 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	30 mm
Nombre de dents Z	3
Plaquette adaptée	LO.U0904..
Jeu de vis pour plaquettes	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Filetage attachement M	M12
Ø $D_1$ h6	12,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	23 mm
Série	Power Tang
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2