

Garant**Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang, avec filetage, Ø D / Zeff: 25/2mm****Données de commande**

N° commande	215974 25/2
GTIN	4045197940100
Classe d'article	210

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Longueur totale L _{tot}	45 mm
Ø dents D _c	25 mm
Ø D ₂	23 mm
Nombre de dents effectif Z _{eff}	2
Profondeur de coupe max. a _{p max}	32 mm
Filetage attachement M	M12
Série	Power Tang
Plaquette adaptée	LO.U0904..
Nombre de plaquettes	8
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90
Application de fraisage	Dressage

Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2