

Garant**Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel, Ø lame D: 300mm****Données de commande**

N° commande	584075 300
GTIN	4045197220905
Classe d'article	51S

Description**Exécution:**

Modèle de précision en **carbure rapporté**, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent.

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.

Lame de scie **universelle** avec longue durée de vie, fonctionnement silencieux, **insensible aux clous**. Pour **tous les bois** et les matériaux problématiques dans le secteur de la construction, également profilés d'aluminium.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.

Description technique

Nombre de dents	48
Ø lame D	300 mm
Ø alésage	30 mm
Largeur de coupe B	3,2 mm

Trous d'entraînement - Nombre/Ø/cercle primitif	2/7/42 et 2/9/46 et 2/10/60 mm
Type de produit	Lames de scies circulaires