

Garant**Lame de scie circulaire bois, denture alternée moyen, Ø lame D: 250mm****Données de commande**

N° commande	584035 250
GTIN	4045197220769
Classe d'article	51S

Description**Exécution:**

Modèle de précision en **carbure rapporté**, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent.

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.

Pour **matériaux constituant des panneaux, contreplaqués ou revêtus de plastique d'un côté**, feuilles de placage en paquets longitudinaux, papier dur et stratifié tissé.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.

Description technique

Nombre de dents	40
Ø lame D	250 mm
Ø alésage	30 mm
Largeur de coupe B	3,2 mm

Trous d'entraînement - Nombre/Ø/cercle primitif

2/7/42 et 2/9/46 et 2/10/60 mm

Type de produit

Lames de scies circulaires